


## Consignation de vannes quart de tour – 491B & S806

Le système de consignation universel 491B allié au câble de consignation ajustable S806 vous permet la consignation efficace et sûre de toutes vannes quart de tour.

- ✓ Système universel Grip Tight™ 491B se fixe à l'aide de mâchoire dentée et d'une molette pour ajuster la fixation sur la poignée de la vanne.
- ✓ Le câble de consignation S806 se passe dans le système universel Grip Tight™ 491B et autour d'un tuyau pour prévenir tout mouvement de la vanne et empêcher d'ôter le système universel 491B.
- ✓ Câble muni d'un système anti-retour. Ajustement possible lorsque le câble est verrouillé.
- ✓ Verrouillage à l'aide de 4 cadenas, et plus grâce à un crochet de consignation multipoints
- ✓ Étiquettes « DANGER DO NOT OPERATE » permanentes disponibles en Français, Anglais et Espagnol permettant l'identification de l'employé, de l'équipe de travail ou du service



*Consignation aussi possible à l'aide du 493B.*



### **Caractéristiques techniques**

- **491B – Consignation universelle**
- Corps en acier renforcé
- Mâchoire et molette de resserrage
- **S806 – Câble de consignation ajustable**
- Câble en acier souple de  $\varnothing$  4mm isolé avec un revêtement vinyle
- Longueur standard 1m80
- Longueurs sur demande disponibles de 0,60m à 15m
- Résistance à des températures comprises entre -57°C et 177°C
- Résistance aux produits chimiques